

## Crogiolo in acciaio ad alta pressione per l'analisi termica

Calorimetria differenziale a scansione (DSC)

1

Set di crogioli ad alta pressione

- **Tipo S50**



**Standard**

Crogiolo ad alta pressione senza camma con tappo di chiusura e

disco di rottura Ø 4,75 x 0,2 mm (oro)

**Massa:**

Diametro esterno 7 mm Altezza 5,9 mm

placcato in oro puro 5 µm

Contenuto 50 µl

3 pezzi

Tenuta con acqua fino a 200 bar (max. 217 bar) Temperatura massima 400 °C

- **Tipo S50 plus**



**Standard**

Crogiolo ad alta pressione con camma con tappo di chiusura e

Disco di rottura Ø 4,75 x 0,2 mm (oro)

**Massa:**

Diametro esterno 7 mm Altezza 5,9 mm

placcato in oro puro 5 µm

Contenuto 50 µl

3 pezzi

Tenuta con acqua fino a 200 bar (max. 217 bar) Temperatura massima 400 °C

## Set di crogioli ad alta pressione avvitabili

- **Tipo BFT 93**



Crogiolo ad alta pressione senza camma con coperchio e con disco di rottura Ø 6,15 x 0,25 mm (oro)

**Massa:**

Diametro esterno 7,6 mm Altezza con coperchio 3,9 mm Crogiolo placcato in oro puro 5 µm Contenuto 30 µl  
3 pezzi

Vite con circa 3,7 Nm Tenuta fino a 270 bar

- **Tipo BFT 94**




Crogiolo ad alta pressione senza camma con coperchio e con disco di rottura Ø 6,15 x 0,25 mm (oro)

**Massa:**

Diametro esterno 7,6 mm Altezza con coperchio 7,2 mm Crogiolo placcato in oro puro 5 µm Contenuto 100 µl  
3 pezzi

Vite con circa 3,7 Nm Tenuta fino a 270 bar

- **Strumento di montaggio per BFT 93 e BFT 94**



Composto da:

Utensile dinamometrico 1-6 Nm

Cacciavite

Guida del cacciavite

Piastra di base con 6 ct. Supporto per crogiolo ad alta pressione

Fissaggio per tavolo

## Parti individuali per il crogiolo ad alta pressione

3



**5001**

Crogiolo ad alta pressione senza  
camma grezzo

**5002**

Crogiolo ad alta pressione senza  
camma

placcato in oro puro 5  $\mu$ m (illustrazione)

Massa:  $\varnothing$  7 mm x 5,9 mm

Contenuto 50  $\mu$ l



**6001**

Crogiolo ad alta pressione con  
camma grezzo

**6002**

Crogiolo ad alta pressione con  
camma

placcato in oro puro 5  $\mu$ m  
(illustrazione)

Massa:  $\varnothing$  7 mm x 5,9 mm

Contenuto 50  $\mu$ l



**7002**

Tappo di chiusura placcato in oro  
puro 5  $\mu$ m



**7003**

Disco di rottura  $\varnothing$  4,75 x 0,2 mm  
(oro)



**8001**

Crogiolo ad alta pressione  
avvitabile senza camma

placcato in oro puro 5  $\mu$ m

Massa:  $\varnothing$  7 x 3 mm

Contenuto 30  $\mu$ l



**9001**

Crogiolo ad alta pressione  
avvitabile senza camma

placcato in oro puro 5  $\mu$ m

Massa:  $\varnothing$  7 x 6,3 mm

Contenuto 100  $\mu$ l



**7006**

Coperchio (vuoto) per crogiolo ad  
alta pressione avvitabile



**7007**

Disco di rottura  $\varnothing$  6,15 x 0,25 mm  
(oro)